

 KOMET**Hrubovací nôž KOMET® Typ g, Typ: B01****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	240074 B01
GTIN	4047109016415
Trieda položky	24H

Popis**Prevedenie:**

Mikroskopicky kontrolovaný presný profil rezných hrán. Cenovo výhodný vďaka niekoľkonásobnému prebrúseniu čelnej plochy.

Veľkosť s prídavným označením **L = predĺžená stopka**.

Rezný materiál:

HSS/Co10 – na materiály, ktoré sa ťažko obrábajú.

Upozornenie:

Vhodný držiak vyvrtávacieho noža pozri pod č. 240070 a č. 240072.

Technický opis

Hĺbka vrtania	20 mm
pre otvory od Ø	3 mm
Celková dĺžka	60 mm
Typ	B01
Ø stopky	8 mm
Rezný materiál	HSS Co 10
Druh produktu	Rezná vložka na sústruženie