

**Rádiusová vymeniteľná britová doštička 12° HSS-Co5, H7, Polomer: R3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	240030 R3
GTIN	2050001099419
Trieda položky	29W

**Popis****Prevedenie:**

Brúsené po všetkých stranách so štyrmi rovnakými polomerami. Podbrúsené rezné hrany s lámačmi triesok pre najlepšie rezné podmienky v celej polomerovej časti.

**Uhol sklonu 12°** vhodný na univerzálne použitie.

**Použitie:**

Na sústruženie konvexných polomerov na vonkajších priemeroch alebo otvoroch.

**Technický opis**

Polomer R <sub>1</sub>	R3
Rezný materiál	HSS Co 5
Druh produktu	Rezná vložka na sústruženie