

**Rádiusová vymeniteľná britová doštička 12° HSS-Co5, H7, Polomer: R5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 240030 R5     |
| GTIN             | 2050001099433 |
| Trieda položky   | 29W           |

**Popis****Prevedenie:**

Brúsené po všetkých stranách so štyrmi rovnakými polomerami. Podbrúsené rezné hrany s lámačmi triesok pre najlepšie rezné podmienky v celej polomerovej časti.

**Uhol sklonu 12°** vhodný na univerzálne použitie.

**Použitie:**

Na sústruženie konvexných polomerov na vonkajších priemeroch alebo otvoroch.

**Technický opis**

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Polomer R <sub>1</sub> | R5                          |
| Rezný materiál         | HSS Co 5                    |
| Druh produktu          | Rezná vložka na sústruženie |