



Akumulátorová kotúčová píla na kov bez akumulátora, Typ: MKS18LTXBL



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	078188 MKS18LTXBL
GTIN	4061792264656
Trieda položky	03D

Popis

Prevedenie:

Ručná kruhová píla s akumulátorom a intenzívnou prevlečnou silou s boxom na zachytávanie triesok na studené pílenie kovov. Kompatibilné s vodiacimi lištami.

- **Výstupná brzda pre maximálnu bezpečnosť pomocou rýchleho zastavenia pílového listu (< 1 sekunda).**
- **Rýchle a presné rezanie potrubí, profilov, kanálov, kovových mreží a plechov. Bez iskier a výronkov.**

Výhoda:

100 % kompatibilita akumulátorov – teraz aj pre rôznych výrobcov.

Všetky 18 V zariadenia a akumulátory systému CAS Partner sú navzájom 100 % kompatibilné. CAS je skratka pre „Cordless Alliance System“.

Rozsah balenia:

Bez akumulátora a nabíjačky, metaBOX, vrátane tvrdokovového pílového kotúča na kov (40 zubov), paralelného dorazu, šesťhranného kľúča a adaptéra vodiacej lišty.

Upozornenie:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073870 – 073890.

Technický opis

Hmotnosť vrátane batérie	3,8 kg
Označenie výrobcu	MKS 18 LTX BL 58

Technický list

Ø pílového kotúča	165 mm
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
maximálna hĺbka rezu 90°	58 mm
Druh batérie	Li-Ion
Ø otvoru pílového listu	20 mm
Napätie akumulátora	18 V
maximálne otáčky	3600 min ⁻¹
Druh produktu	Píla