

 KOMET**Nôž KOMET® na vnútorný pravý závit Typ 55° (Whitworth), Typ: B05****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	240088 B05
GTIN	4047109017146
Trieda položky	24H

Popis**Prevedenie:**

Mikroskopicky kontrolovaný presný profil rezných hrán. Cenovo výhodný vďaka niekoľkonásobnému prebrúseniu čelnej plochy.

Veľkosť s prídavným označením **L = predĺžená stopka**.

Rezný materiál:

HSS/Co10 – na materiály, ktoré sa ťažko obrábajú.

Upozornenie:

Vhodný držiak vyvrtávacieho noža pozri pod č. 240070 a č. 240072.

Technický opis

pre otvory od \varnothing	12 mm
Hĺbka vrtania	50 mm
Typ	B05
pre stúpanie	12–40 chod/palec
Celková dĺžka	80 mm
\varnothing stopky	8 mm
Rezný materiál	HSS Co 10
Druh produktu	Rezná vložka na sústruženie