

 KOMET**Nôž KOMET® na vnútorný pravý závit Typ 60° (metrický), Typ: B06****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	240084 B06
GTIN	4047109017054
Trieda položky	24H

Popis**Prevedenie:**

Mikroskopicky kontrolovaný presný profil rezných hrán. Cenovo výhodný vďaka niekoľkonásobnému prebrúseniu čelnej plochy.

Veľkosť s prídavným označením **L = predĺžená stopka**.

Rezný materiál:

HSS/Co10 – na materiály, ktoré sa ťažko obrábajú.

Upozornenie:

Vhodný držiak vyvrtávacieho noža pozri pod č. 240070 a č. 240072.

Technický opis

pre otvory od Ø	14 mm
Typ	B06
Hĺbka vrtania	60 mm
Celková dĺžka	95 mm
pre stúpanie do	3 mm
Ø stopky	10 mm
Rezný materiál	HSS Co 10
Druh produktu	Rezná vložka na sústruženie