

Garant**Vyvrátavacia tyč HSS, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 08/06****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260022 08/06
GTIN	4045197651990
Trieda položky	21T

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	CC.. 0602..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Odsadenie stredu L ₃	5 mm
Dĺžka výčnelku L ₁	40 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	10 mm
Držiak ISO-kód	AH08K SCLCR/L06
Veľkosť doštičiek	6 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Výška upínania L ₂	7 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky D _s	8 mm
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	5×D
Rezný materiál	HSS
Norma	DIN 8024
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx, 1/4 palca E 6,3, Profil Torx: TX8

674248 TX8

659906 500

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky, 10-dielne, Typ:
7

269028 7