

Garant**Vyvrtavacia tyč TK, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 8/06mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260016 8/06
GTIN	4045197651808
Trieda položky	21T

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	CC.. 0602..
Držiak ISO-kód	E08K SCLCR/L06
Odsadenie stredu L ₃	5 mm
Veľkosť doštičiek	6 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Dĺžka hlavy L ₁	10 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	10 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Výška upínania L ₂	7,6 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky D _s	8 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútorňá hrúbka zatočenia do	8xD
Rezný materiál	HM
Vnútorňé chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorňé

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7

269028 7

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500