

**Vymeniteľná frézovacia doštička RDHX 1003 MOEN, pre kopírovacie a rovinné frézy, HBM025****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212257 UNI
GTIN	4069515014892
Trieda položky	22A

Popis**Prevedenie:**

Všetky otočné rezné platničky sú vhodné na použitie s 0° negatívnymi aj 7° pozitívnymi nosičmi.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 2$ mm.

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	RDMX 1003 MOEN
Typ	UNI
Rezný materiál	HM
Typ	HBM025
Počet výmien/rezných hrán	1
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	260	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	240	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	220	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	150	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienenene vhodný	120	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	220	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	180	M
Uni	vhodný		
mokrý maximum	podmienenene vhodný		
suché	vhodný		