

Garant**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260007 25/12
GTIN	4045197651761
Trieda položky	21T

Technický opis

Držiak ISO-kód	SCLCR/L 2525M12
Veľkosť doštičiek	12 mm
Podložka	269005 6
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 20
Funkčná šírka L ₄	32 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 1204..
Veľkosť stopky	25 mm
Skrutka pre podložku	269013 5
Dĺžka hlavy L ₁	20 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Séria	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 20	269028 20
Skrutka pre podložku Typ 5	269013 5
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Podložka Typ 6	269005 6
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500