

Garant**Vyvrtávací tyč HSS, pravé, Ø stopky / velikost doštičky: 12/06mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVCE**

Číslo objednávky	260022 12/06
GTIN	4045197652034
Trieda položky	21T

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	CC.. 0602..
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	14 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Veľkosť doštičiek	6 mm
Dĺžka výčnelku L_1	60 mm
Odsadenie stredu L_3	7 mm
Držiak ISO-kód	AH12M SCLCR/L06
Celková dĺžka L	150 mm
Výška upínania L_2	11 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky D_s	12 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	5×D
Rezný materiál	HSS
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7

269028 7

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500