

 KOMET**Vymeniteľná britová doštička KOMET®, BK6115, Typ označenia W80: 46-010****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	236607 46-010
GTIN	4047109204492
Trieda položky	24R

Popis**Upozornenie:**

Nepoužívajte na vnútorné rezné hrany pevných vrtákov!

Technický opis

Označenie	46-010
Posuv f v oceli < 900 N/mm ²	0,13 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOGX 130508-01
Séria	KUB Pentron®
Počet výmien/rezných hrán	4
Typ	BK6115
Typ	GG(G)
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na vrtanie

Údaje o uživateli

	Zhoda	V_c	Kód ISO
GG(G)	vhodný	120	K
mokrý maximum	vhodný		