

 KOMET**Vymeniteľná britová doštička KOMET®, BK7710, Typ označenia W80: 38-010****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	236608 38-010
GTIN	4047109198180
Trieda položky	24R

Technický opis

Označenie	38-010
Posuv f v oceli < 900 N/mm ²	0,13 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOGX 110408-01
Séria	KUB Pentron®
Počet výmien/rezných hrán	4
Typ	BK7710
Typ	Hliník
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na vrtanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
--	-------	----------------	---------

Hliníkové plasty	vhodný	500	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	280	N
Hliník > 10 % si	vhodný	220	N
mokrú maximum	vhodný		