

**Garant****Sústružnícky držiak QuickTurn, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/15****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250606 25/15
GTIN	
Trieda položky	21U

**Popis****Výhoda:**

Výmena otočnej reznej platničky bez použitia nástroja. **Uvoľnite aretáciu stlačením tlačidla – vymeňte reznú hranu – stlačte upínaciu svorku.**

Jednoducho a pohodlne skráťte neproduktívny čas.

Konštantná upínacia sila, vysoká presnosť výmeny, bez potreby údržby.

**Technický opis**

Veľkosť stopky	25 mm
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	32 mm
Držiak ISO-kód	DDJNR/L 2525M15
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	46 mm
Čeľusť	259038 7
Veľkosť doštičiek	15 mm
vhodná otočná rezná platnička	DN.. 1506..
Podložka	259031 29
Skrutka pre podložku	259025 4
Celková dĺžka L	150 mm
Séria	QuickTurn
Druh použitia	pravé

Norma	DIN ISO 5610
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

## Príslušenstvo

Upínacia príložka Typ 6	259038 6
Podložka Typ 29	259031 29
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659906 500
Skrutka pre podložku Typ 4	259025 4
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Upínacia príložka Typ 7	259038 7