

 KOMET**Vymeniteľná britová doštička KOMET®, BK7710, Typ označenia W80: 46-010****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	236608 46-010
GTIN	4047109204508
Trieda položky	24R

**Technický opis**

Označenie	46-010
Posuv f v oceli < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,13 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOGX 130508-01
Séria	KUB Pentron®
Počet výmien/rezných hrán	4
Typ	BK7710
Typ	Hliník
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na vrtanie

**Údaje o užívateľovi**

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
--	-------	----------------	---------

Hliníkové plasty	vhodný	500	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	280	N
Hliník > 10 % si	vhodný	220	N
mokrú maximum	vhodný		