



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260029 10/06
GTIN	4960664541164
Trieda položky	25U

Technický opis

Minimálny priemer predvrtania D_{min}	12 mm
Veľkosť doštičiek	6 mm
Držiak ISO-kód	A10L SCLCR/L06
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	269022 2
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 0602..
Odsadenie stredu L_3	6 mm
Celková dĺžka L	140 mm
Výška upínania L_2	9 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
\varnothing stopky D_s	10 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	5xD
Norma	DIN 8024
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx, 1/4 palca E 6,3, Profil Torx: TX8	674248 TX8
	659906 500
Upínacia skrutka, Typ: 2	269022 2