

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 32/12mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260032 32/12
GTIN	4045197652287
Trieda položky	21T

Technický opis

Odsadenie stredu L ₃	22 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	40 mm
Držiak ISO-kód	A32S SCLCR/L12
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 1204..
Veľkosť doštičiek	12 mm
Skrutka podložky	269013 5
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 20
Podložka	269005 6
Celková dĺžka L	250 mm
Výška upínania L ₂	31 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky D _s	32 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Skrutka pre podložku Typ 5

269013 5

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 20

269028 20

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Podložka Typ 6

269005 6

Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500