

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 40/15mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250626 40/15
GTIN	4045197650610
Trieda položky	21T

Technický opis

Minimálny priemer predvrtania D_{min}	50 mm
Držiak ISO-kód	A40T PDUNR/L15
Odsadenie stredu L_3	27 mm
Skrutka klinku	259018 7
vhodná otočná rezná platnička	DN.. 1506..
Veľkosť doštičiek	15 mm
Súprava pružinových kolíkov	259047 2
Súprava pružín	259044 2
Klinok	259015 8
Podložka	259031 28
Celková dĺžka L	300 mm
Výška upínania L_2	38,5 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Ø stopky D_s	40 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3xD

Vnútorne chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 3	674242 3
Podložka Typ 28	259031 28
Klinok Typ 8	259015 8
Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 2	259047 2
Súprava pružín10-dielne Typ 2	259044 2
Skrutka klinku Typ 7	259018 7
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500