

Garant**Otočná rezná platnička na sústruženie CNMG 120408, na dokončovacie obrábanie****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250060 HB7020-2
GTIN	4069515015684
Trieda položky	21G

Technický opis

Uhlový Polomer	0,8 mm
Lamač triesok	SS
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Počet výmien/rezných hrán	4
Hlavné použitie	P
Typ	HB7020-2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	160 - 400 m/min

Technický list

Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120408
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie