

**Garant****Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/11mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250610 20/11
GTIN	4045197650498
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Súprava pružinových kolíkov	259047 3
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	28 mm
Súprava pružín	259044 4
Skrutka klinku	259018 6
Veľkosť doštičiek	11 mm
vhodná otočná rezná platnička	DN.. 1104..
Klinok	259015 7
Držiak ISO-kód	PDJNR/L 2020K11
Veľkosť stopky	20 mm
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	25 mm
Podložka	259031 7
Celková dĺžka L	125 mm
Séria	QuickTurn
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie

Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

## Príslušenstvo

Súprava pružín10-dielne Typ 4	259044 4
Skrutka klinku Typ 6	259018 6
Podložka Typ 7	259031 7
Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 2,5	674242 2,5
Klinok Typ 7	259015 7
Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 3	259047 3
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500	659957 500