

**Garant****Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/15mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250610 25/15
GTIN	4045197650528
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Skrutka klinku	259018 7
Súprava pružín	259044 2
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	35 mm
Podložka	259031 28
Veľkosť doštičiek	15 mm
Držiak ISO-kód	PDJNR/L 2525M15
Veľkosť stopky	25 mm
Súprava pružinových kolíkov	259047 2
Klinok	259015 8
vhodná otočná rezná platnička	DN.. 1506..
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	32 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Séria	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie

Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

## Príslušenstvo

Skrutka klinku Typ 7	259018 7
Klinok Typ 8	259015 8
Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 2	259047 2
Súprava pružín10-dielne Typ 2	259044 2
Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 3	674242 3
Podložka Typ 28	259031 28
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500	659957 500