

Garant

Vyvrtávací tyč na sústruženie zápichov, ľavé, Ø stopky DS / šírka zapichnutia w: 40/4mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273791 40/4
GTIN	4045197580306
Trieda položky	21W

Popis**Prevedenie:**

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele ($> 1\,300\text{ N/mm}^2$). V spojení s konvexným upínaním vymeniteľnej doštičky je dosiahnutá najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

Technický opis

Odsadenie stredu L_3	27 mm
Skrutka	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
t_{\max} Vnútorne spracovanie	13 mm
Šírka zápichu w	4 mm
Minimálny priemer predvrtania D_{\min}	49 mm
Celková dĺžka L	350 mm
Dĺžka výčnelku L_1 zapustený držiak	60 mm
Ø stopky D_s	40 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	áno
možné axiálne zapichovanie	áno
Druh produktu	Vyvrtávací tyč

Príslušenstvo

Upevňovacia skrutka Typ 8	279815 8
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500