

**Garant****WCHX 130508, Typ: ALU**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268496 ALU
GTIN	4045197471000
Trieda položky	21K

## Popis

Vhodné pre:  
Vrtací nástroj č. 268463 – 268468, veľkosť 26.

## Technický opis

Typ	HLINÍK
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	300 - 600 m/min
Hlavné použitie	N
Ďalšie použitie	K
Uhlový Polomer	0,2 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Ďalšie použitie	180 m/min
Typ	HU70AL
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WCHX 130508
Počet výmien/rezných hrán	3

vhodné pre Ø nástroja D<sub>c</sub>

26 mm

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie