

**Upínacia klieština ER pre závitníky s utesnením, ER 32, Menovitý upínací Ø d: 9****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	309427 9
GTIN	4069515025997
Trieda položky	32Z

Popis**Prevedenie:**

S tesniacou zátkou pre vnútorné chladenie (až 70 bar!).

S vnútorným štvorhranom pre pozitívne unášanie závitníka.

Vhodné pre:

Všetky štandardné ER klieštinový upínač, upínacie klieštiny FAHRION aj pre presné ER klieštinové skľučovadlá Centro P.

Upozornenie:

HOLEX® upínacie klieštiny ER nie sú kompatibilné s Centro-P a HiRunER klieštinovými skľučovadlami.

Technický opis

Menovitý upínací Ø d	9 mm
upínač	ER 32
Norma	ISO 15488-A
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 10 µm
Typ	4537 E

Technický list

Vonkajší Ø D	32,7 mm
Celková dĺžka L	40 mm
Druh produktu	Upínacia klieština