

Garant

Predĺženie tepelného upínača 4,5° bez skrutky na nastavenie dĺžky, s otvormi v chladiacom kanáli, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 25/10

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	302414 25/10
GTIN	
Trieda položky	31A

Popis**Prevedenie:**

Prevrtanie pre prívod chladiva (IKZ).

Bez skrutky na nastavenie dĺžky, **krátke** a **s otvormi v chladiacich kanáloch** (nie sú zatvárateľné).

Použitie:

Na použitie v zmršťovacích skľučovadlách, hydraulických expanzných skľučovadlách a klieštinových upínacích trňoch ER.

Upozornenie:

Maximálny prípustný počet otáčok 8000 min⁻¹.

Technický opis

Ø D ₂	20 mm
Ø stopky d	25 mm
Ø otvoru D ₁	10 mm
Celková dĺžka L	160 mm
Atribút Názov produktu	L = 160 mm
otvor v chladiacom kanáli	nie je zatvárateľné
Druh produktu	Predĺženie

