

**Garant**

**Predĺženie tepelného upínača 4,5° bez skrutky na nastavenie dĺžky, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 20/8mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	302410 20/8
GTIN	4045197435828
Trieda položky	31A

**Popis****Prevedenie:**

Prevrtanie pre prívod chladiva (IKZ).

**Bez skrutky na nastavenie dĺžky, krátke.**

**Použitie:**

Na použitie v zmršťovacích skľučovadlách, hydraulických expanzných skľučovadlách a klieštinových upínacích trňoch ER.

**Upozornenie:**

Maximálny prípustný počet otáčok 8000 min<sup>-1</sup>.

**Technický opis**

Ø otvoru D <sub>1</sub>	8 mm
Ø stopky d	20 mm
Ø D <sub>2</sub>	14 mm
Celková dĺžka L	160 mm
Atribút Názov produktu	L = 160 mm
Druh produktu	Predĺženie