

**Garant**

**Predĺženie tepelného upínača 4,5° bez skrutky na nastavenie dĺžky, L = 300 mm, Ø d / Ø D1: 25/16mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	302416 25/16
GTIN	4045197436139
Trieda položky	31A

**Popis****Prevedenie:**

Prevrtanie pre prívod chladiva (IKZ).

**Bez** skrutky na nastavenie dĺžky, **dlhé**.

**Použitie:**

Na použitie v zmršťovacích skľučovadlách, hydraulických expanzných skľučovadlách a klieštinových upínacích trňoch ER.

**Upozornenie:**

Maximálny prípustný počet otáčok 8000 min<sup>-1</sup>.

**Technický opis**

Ø stopky d	25 mm
Ø otvoru D <sub>1</sub>	16 mm
Ø D <sub>2</sub>	22 mm
Celková dĺžka L	300 mm
Atribút Názov produktu	L = 300 mm
Druh produktu	Predĺženie