

Garant

Predĺženie tepelného upínača 4,5° bez skrutky na nastavenie dĺžky, s otvormi v chladiacom kanáli, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 32/10



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	302414 32/10
GTIN	4045197436221
Trieda položky	31A

Popis

Prevedenie:

Prevrtanie pre prívod chladiva (IKZ).

Bez skrutky na nastavenie dĺžky, **krátke** a **s otvormi v chladiacich kanáloch** (nie sú zatvárateľné).

Použitie:

Na použitie v zmršťovacích skľučovadlách, hydraulických expanzných skľučovadlách a klieštinových upínacích trňoch ER.

Upozornenie:

Maximálny prípustný počet otáčok 8000 min⁻¹.

Technický opis

Ø D ₂	24 mm
Ø stopky d	32 mm
Ø otvoru D ₁	10 mm
Celková dĺžka L	160 mm
Atribút Názov produktu	L = 160 mm
otvor v chladiacom kanáli	nie je zatvárateľné
Druh produktu	Predĺženie