

**Klieštínový upínací trň OZ, SK 50, Rozsah upínania: 4-32mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	302462 4-32
GTIN	4250122600060
Trieda položky	36E

Popis**Prevedenie:**

Prevlečná matica s guľočkovým ložiskom.

Použitie:

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v upínacích klieštinách OZ podľa ISO 10897.

Zvláštne príslušenstvo:

Upínacie klieštiny OZ č. 309540 – 309560, súprava č. 309562 (typ 462 E) na veľ. 2 – 25, hákový kľúč č. 628400.

Technický opis

vhodný hákový kľúč č. 628400	68/75
Náhradná upínacia matica č. 309670	4 - 32
Rozsah upínania	4 - 32 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	73 mm
Závit M	M24
Celková dĺžka L	200 mm
Vonkajší Ø D	72 mm
Ø upnutia D ₁	4-32 mm
Upínač	SK 50
Norma upínača	DIN 2080

Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Druh produktu	Klieštinový upínací trň

Príslušenstvo

Klieština OZ pre skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 25	309560 25
Ťažný čap, 18CrNiMo7utesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 50	308615 50
Ťažný čap, 18CrNiMo7Tvar A Vhodné pre strmé kužele 50	308605 50
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308790 50
Klieština OZ pre skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 16	309560 16
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 50	308650 50
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 50	308620 50
Ťažné čapyutesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 50	308610 50
Upínacie kľúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50	308820 50
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308795 50
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308765 50
Ťažné čapyTvar A Vhodné pre strmé kužele 50	308600 50
Klieština OZ pre skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 22	309560 22
Klieština OZ pre skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 20	309560 20
Špeciálny ťažný čap s vnútorným závitom Vhodné pre strmé kužele 50	308740 50
Upínacia matica OZ Rozsah upínania skľučovadla 4-32	309670 4-32
Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308660 50
Klieština OZ pre skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 14	309560 14
Ťažné čapyTvar B Vhodné pre strmé kužele 50	308640 50
Klieština OZ pre skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 10	309560 10
Klieština OZ pre skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 18	309560 18
Klieština OZ pre skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 12	309560 12

Špeciálny ťažný čap bez vnútorného závituuutesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308720 50
Klieština OZ pre skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 32	309560 32
Klieština OZ pre skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 30	309560 30
Klieština OZ pre skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 28	309560 28
Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50	308830 50
Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308785 50
Hákový kľúč nosom pre matice s vonkajším Ø 68/75	628400 68/75
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308760 50