

Garant

Predĺženie tepelného upínača 4,5° so skrutkou na nastavenie dĺžky, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 16/6mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	302412 16/6
GTIN	4045197435934
Trieda položky	31A

Popis**Prevedenie:**

Prevrtanie pre prívod chladiva (IKZ).

So skrutkou na nastavenie dĺžky, **krátke**.

Použitie:

Na použitie v zmršťovacích skľučovadlách, hydraulických expanzných skľučovadlách a klieštinových upínacích trňoch ER.

Upozornenie:

Maximálny prípustný počet otáčok 8000 min⁻¹.

Technický opis

Ø otvoru D ₁	6 mm
Ø stopky d	16 mm
Ø D ₂	10 mm
Celková dĺžka L	160 mm
Atribút Názov produktu	L = 160 mm
Druh produktu	Predĺženie