

Mahr

Digitálny odchýlkomer s dotykovým ovládaním Odčítanie 0,0005 mm, Rozsah merania: 50



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	434315 50
GTIN	4059192066369
Trieda položky	43A

Popis

Prevedenie:

Digitálny odchýlkomer s **veľmi veľkým** číselníkom a integrovaným ukazovateľom tolerance (s/ bez ukazovateľom/a nameraných hodnôt).

Predná strana z tvrdeného skla s **dotykovými panelmi bez opotrebenia**, 3 hodnoty PRESET, farebný LED displej v závislosti od režimu tolerance.

Funkcia:

PRESET, tolerancia, ABS (displej je možné nastaviť na nulu bez straty odkazu na PRESET), faktor (násobiteľ pre meranie vzdialenosti), funkcia LOCK (blokovanie tlačidiel v ponuke). Prenos údajov je možný. IP42: Obsahuje ochranu proti šikmo padajúcej vode (kvapkajúca voda), do 15° oproti normálnej prevádzkovej polohe a ochranu proti vniknutiu cudzích predmetov s $\varnothing > 1$ mm, ale aj tak by bolo potrebné chrániť nástroje a vodiče.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR 2450.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498941.

Technický opis

Technický list

Ø puzdra	58,4 mm
Počet obsiahnutých batérií	1
Kalibrácia	C1
Stupeň ochrany krytom IP	IP 42
Hrúbka krytu	35,8 mm
Ø upínacej stopky h6	8 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,0005 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,00002 palec
Meracia sila	1,25–2,70 N
Odchýlka merania E MPE (rozsah merania)	0,007 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2450
Osi na zadnej stene odchýlkomera	nie
Norma	Výrobná norma
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Poistka nameranej hodnoty	Systém MAHR Reference Lock
Meracia technika	digitálna
Druh produktu	Odchýlkomer