



Digitálny odchýlkomer s dotykovým ovládaním Odčítanie 0,0005 mm, Rozsah merania: 12,5



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	434304 12,5
GTIN	4059192066604
Trieda položky	43A

Popis

Prevedenie:

Digitálny odchýlkomer s **veľmi veľkým** číselníkom a integrovaným ukazovateľom tolerancie. Dodatočné analógové zobrazenie mierky s tolerančnými hranicami.

Predná strana z tvrdeného skla s dotykovými panelmi bez opotrebenia, 3 hodnoty PRESET, farebný LED displej v závislosti od režimu Tolerenz.

Dynamické funkcie merania (MAX / MIN / MIN-MAX): Na kontrolu obvodovej hádzavosti a rovinnosti alebo hľadanie inflexného bodu.

Funkcia:

PRESET, tolerancia, ABS (displej je možné nastaviť na nulu bez straty odkazu na PRESET), faktor (násobiteľ pre meranie vzdialenosti), funkcia LOCK (blokovanie tlačidiel v ponuke). Prenos údajov je možný. IP42: Obsahuje ochranu proti šikmo padajúcej vode (kvapkajúca voda), do 15° oproti normálnej prevádzkovej polohe a ochranu proti vniknutiu cudzích predmetov s $\varnothing > 1$ mm, ale aj tak by bolo potrebné chrániť nástroje a vodiče.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR 2450.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498941.

Technický opis

Meracia sila	0,65–0,90 N
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,00002 palec
Stupeň ochrany krytom IP	IP 42
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2450
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,0005 mm
Hrúbka krytu	35,8 mm
Odchýlka merania E MPE (rozsah merania)	0,004 mm
Ø upínacej stopky h6	8 mm
Kalibrácia	C1
Ø puzdra	58,4 mm
Počet obsiahnutých batérií	1
Osi na zadnej stene odchýlkomera	nie
Norma	Výrobná norma
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Poistka nameranej hodnoty	Systém MAHR Reference Lock
Meracia technika	digitálna
Druh produktu	Odchýlkomer

Vhodné výrobky

<https://www.hoffmann-group.com/SK/sk/hom/p/434304-12,5>