



Skrutkovač s príklepom 18 V, akumulátorový skrutkovač s príklepom



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	074010 M18ONEF1DS
GTIN	4058546564179
Trieda položky	03L

Popis

Prevedenie:

Pevný, **výkonný akumulátorový skrutkovač FUEL™** s **bezkefovým motorom POWERSTATE™ EC**, s dlhou životnosťou motora a vysokou energetickou účinnosťou. Stabilné **kovové teleso prevodovky** a ergonomická **stredová rukoväť s mäkkou podložkou**. Indikátor stavu nabitia akumulátora, LED osvetlenie pracovného priestoru. S chodom vpravo/vľavo a elektronickou reguláciou otáčok. **Elektronika REDLINK PLUS™** – jedinečná správa výkonu:

- **So systémovou komunikáciou medzi pohonom a akumulátorom.**
- **S ochranou proti preťaženiu pre dlhšiu životnosť akumulátora, motora a prevodovky.**

Ovládanie DRIVE CONTROL™ umožňuje rýchle prepínanie medzi 4 spínacími stupňami s rôznymi nastaveniami počtu otáčok a ťahovacieho momentu. 1-palcový akumulátorový skrutkovač s príklepom s rozbrusovacím krúžkom 18 FUEL™ ONEKEY™ dosahuje ťahovací moment až 2 576 Nm a nahrádza káblové, benzínové a pneumatické náradie. Ovládanie DRIVE CONTROL umožňuje rýchle prepínanie medzi 4 spínacími stupňami s rôznymi nastaveniami počtu otáčok a ťahovacieho momentu.

Výhoda:

DRIVE CONTROL™.

Rozsah balenia:

Vrátane 1x M18 Forge™ 12 Ah, nabíjačky, HD boxu.

Upozornenie:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete od č. 073814 – 073816, 073827 a 073840.

Technický opis

maximálny krútiaci moment 1. úroveň	1180 Nm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Kapacita akumulátora	12 Ah
maximálny krútiaci moment 4. úroveň	2576 Nm
Nárazová hodnota 2. úroveň	0 - 930 min ⁻¹
Hmotnosť	11,1 kg
Nárazová hodnota 3. úroveň	0 - 1200 min ⁻¹
maximálny krútiaci moment 3. úroveň	1966 Nm
Nárazová hodnota 1. úroveň	0 - 750 min ⁻¹
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 18 V
Balenie	Systémový kufr (HD=Heavy Duty)
Upínač nástrojov Profil pohonu	Vonkajší štvorhran
typické použitie	Heavy Duty
Napojenie aplikácie	OneKey
Nárazová hodnota 4. úroveň	0 - 1440 min ⁻¹
Označenie výrobcu	M18ONEFHI-WF1DS-121C
Upínač nástrojov Rozmery	1 palec
Druh batérie	Li-Ion
maximálny Ø skrutiek (8,8 - 12,9)	M42
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
maximálny krútiaci moment 2. úroveň	1254 Nm
Napätie akumulátora	18 V
Druh produktu	Skrutkovač s príklepom