



Akumulátorová mečová píla, Typ: M18FSX



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	078220 M18FSX
GTIN	4058546563417
Trieda položky	03L

Popis

Prevedenie:

Akumulátorová šabľová píla Milwaukee pre práce na ťažko prístupných miestach.

- Elektronika na plynulé riadenie počtu zdvihov a ochranu proti preťaženiu.
- Rýchlovýmenný systém listu píly FIXTEC bez použitia náradia.

S výkonným, bezkefovým motorom POWERSTATE™.

- Elektronika REDLINK PLUS™ s digitálnou ochranou proti preťaženiu pre vyšší výkon.
- Akumulátor REDLITHIUM-ION™ s monitorovaním jednotlivých článkov pre dlhú životnosť.
- 22 mm dĺžka zdvihu a 3000 min⁻¹ pre maximálnu kontrolu.
- Sklápacia pílová zarážka umožní optimalizáciu rezacej polohy.

Rozsah balenia:

Vrátane prepravného kufríka HD Box, 2x akumulátor 18 V, rýchlonabíjačka a pílový list.

Upozornenie:

Pílové listy nájdete od č. 588600.

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073801 – 073840.

Technický opis

Druh batérie	Li-Ion
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Napätie akumulátora	18 V
maximálne vibrácie podľa EN	22,2 m/s ²
Počet obsiahnutých akumulátorov	1

Technický list

vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee typ HB 18 V
Zvláštnosť	FIXTEC, LED
Balenie	Pepravný kufrík
Označenie výrobcu	M18FHZ-502X
Počet zdvihov	0 - 3000 min ⁻¹
Hmotnosť	5,5 kg
Kapacita akumulátora	12 Ah
Dĺžka zdvihu	28,6 mm
Druh produktu	Píla

Vhodné výrobky

<https://www.hoffmann-group.com/SK/sk/hom/p/078220-M18FSX>