

Garant

Predĺženie tepelného upínača 4,5° bez skrutky na nastavenie dĺžky, L = 300 mm, Ø d / Ø D1: 32/20mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 302416 32/20 |
| GTIN | 4045197436184 |
| Trieda položky | 31A |

Popis**Prevedenie:**

Prevrtanie pre prívod chladiva (IKZ).

Bez skrutky na nastavenie dĺžky, dlhé.

Použitie:

Na použitie v zmršťovacích skľučovadlách, hydraulických expanzných skľučovadlách a klieštinových upínacích trňoch ER.

Upozornenie:

Maximálny prípustný počet otáčok 8000 min⁻¹.

Technický opis

| | |
|-------------------------|------------|
| Ø stopky d | 32 mm |
| Ø D ₂ | 27 mm |
| Ø otvoru D ₁ | 20 mm |
| Celková dĺžka L | 300 mm |
| Atribút Názov produktu | L = 300 mm |
| Druh produktu | Predĺženie |