



Okrúhla kefa so stopkou vlnitá, mikroabrazívna, keramické zrno K120, Ø kefy D1×šírka osadenia L1: 50X10



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	574460 50X10
GTIN	4017359672853
Trieda položky	57L

Popis

Prevedenie:

Brúsne nylonové štetiny s karbidom kremíka, zalisované do ocelového puzdra; Ø stopky 6 mm.

Použitie:

V ručných brúskach, ohybných hriadeľoch alebo ručných vrtačkách na povrchovú úpravu. Vysoké otáčky znásobujú výkon kief.

Suché a mokré jemné brúsenie hliníka, ocele, INOX a plastov. Maximálna prevádzková teplota 80 °C.

Technický opis

Ø stopky D _s	6 mm
Ø kefy D ₁	50 mm
maximálne otáčky	15000 min ⁻¹
Šírka orezania L ₁	10 mm
odporúčané otáčky	6000 min ⁻¹

Technický list

Dĺžka orezania H ₁	12 mm
Skratka pre brúsivo	Keramika
Druh produktu	Okrúhla kefa