



Rúnový kotúč HD-DR, Ø 50,8 mm, Porovnanie zrnitosti: 50



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	554058 50
GTIN	068060671813
Trieda položky	53M

Popis

Prevedenie:

Systém rýchlej výmeny s plastovým závitom (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnú výmenu brúsneho nástroja „jedným pohybom“ ruky v najkratšom čase.

Rúnové brúsne kotúče **s agresívnym brúsnym zrnom (CER) Cubitron** kombinované s odolnou tkaninou.

Použitie:

Na efektívne brúsenie malých plôch aj pri meniacich sa kontúrach. Zníženie nákladov na viacstupňové pracovné procesy vďaka skráteným časom výmeny.

Umožňuje **obrábanie a finálnu úpravu bez ostrapkov** s jedným náradím. Vysoká hranová stabilita a dlhá životnosť.

Upozornenie:

Roloc™ Bristle Disc nájdete pod číslom 573510 a nasl.

Technický opis

Porovnanie zrnitosti	50
Ø kotúčov	76,2 mm
Prevedenie	x-Extra Coarse
Stupeň jemnosti	extra hrubý

Brúsivo	Brúsne zrno Cubitron™
Skratka pre brúsivo	Keramika
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 50,8 mm
Označenie výrobcu	HD-DR
maximálne otáčky	25000 min ⁻¹
Druh produktu	Brúsne rúno

Údaje o uživateli

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Kameň	podmienene vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: 554058 50

