



Ultrazvukový čistiaci prístroj Elmasonic Xtra, Typ: 4



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	082006 4
GTIN	4250004112506
Trieda položky	04S

Popis

Prevedenie:

Výkonné ultrazvukové čistenie série Elmasonic xtra na použitie Heavy-Duty.

- **Viac ultrazvukového efektu vďaka automatickej dynamickej funkcii.**
- **Prepínateľný režim Eco pre jemné čistenie a úsporu energie.**
- **Integrovaná funkcia Sweep na rovnomerné rozloženie zvuku v čistiacom kúpeli.**
- **Individuálna regulácia času a teploty.**
- **Prieľadný ovládací panel odolný voči striekajúcej vode.**
- **Automatické bezpečnostné vypnutie.**

Upozornenie:

Ďalšie veľkosti a vyhotovenia na vyžiadanie. Vhodný vkladací košík nájdete pod číslom 082101.

Ultrazvukové čistiace prostriedky a prostriedky na ochranu proti korózii nájdete pod č. 088015 – 088019.

Technický opis

Dĺžka stroja	435 mm
Šírka stroja	215 mm
Označenie výrobcu	Xtra 40
Hmotnosť	6,8 kg
Dĺžka Vkladací kôš	195 mm
Objem	5 l

Technický list

Ultrazvuk špičkový výkon	560 W
Odporúčaný pracovný objem	4 l
Šírka Vkladač kôš	105 mm
Vykurovací výkon	400 W
Menovité napätie	220 - 240 V
Čistiaca vaňa Výška	150 mm
Druh produktu	Ultrazvukový čistiaci prístroj