

Garant**Vyvrtávací tyč HSS, pravé, Ø stopky / velikost doštičky: 10/11 mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVCE

Číslo objednávky	260922 10/11
GTIN	4045197653420
Třída položky	21T

Technický opis

Držák ISO-kód	AH10K STFCCR/L11
vhodná otočná rezná platnička	TC.. 1102..
Minimální průměr předvrtání D_{min}	12 mm
Délka hlavy L_1	16 mm
Odsazení středu L_3	7 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Velikost doštiček	11 mm
Celková délka L	125 mm
Výška upínání L_2	9 mm
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Ø stopky D_s	10 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorňá hrúbka zatočenia do	5xD
Rezný materiál	HSS
Vnútorňé chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorňé

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7

269028 7

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500