

Garant**Vyvrtávacia tyč HSS, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 12/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260922 12/11
GTIN	4045197653437
Trieda položky	21T

Technický opis

Odsadenie stredu L ₃	9 mm
Držiak ISO-kód	AH12M STFPCR/L11
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	14 mm
vhodná otočná rezná platnička	TC.. 1102..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Dĺžka hlavy L ₁	20 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Výška upínania L ₂	11 mm
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Ø stopky D _s	12 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorňá hrúbka zatočenia do	5xD
Rezný materiál	HSS
Vnútorňé chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorňé

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7

269028 7

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500