

Garant

Šatňová skriňa s cylindrickým zámkom, Počet oddielov: 2



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	949021 2
GTIN	4069515040495
Trieda položky	91G

Popis

Prevedenie:

Korpus šatňových skríň má plastový klzák v skupine základne, ako aj odoberateľná clona podstavca na prednej strane. Zadné steny s vetracími otvormi, dvere s držiakom na uteráky a štítkom s menom. Doraz dverí je možné zmeniť z pravého na ľavý v niekoľkých jednoduchých krokoch.

S vysoko kvalitným cylindrickým zámkom v posuvnej rukoväti.

Vnútorne vybavenie vždy s 1 policou (nosnosť 40 kg).

Šatníková tyč s 3 háčikmi na oddiel.

Norma:

DIN 4547

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Technický list

Výška	1850 mm
na šatníkový oddiel Úžitková výška	1188 mm
Hĺbka	520 mm
Menovka	áno
Počet oddielov	2
Vetracia štrbina Dvere	nie
na oddiel Úžitková hĺbka	472 mm
Vetracia štrbina Zadná stena	áno
vhodné pre integrálnu helmu	áno
na oddiel Úžitková šírka	342 mm
Norma	DIN 4547
Možné špeciálne lakovanie	áno
Zámok Prevedenie	Cylindrický zámok
Predné strany skriniek	Celoplechové krídlové dvierka
na odkladanie klobúkov Úžitková výška	370 mm
Počet pevných políc	1
Hmotnosť	68 kg
Šírka	800 mm
Šikmá strecha	nie
Počet šatníkových tyčí	1
Podstavec Prevedenie	hliníkové nožicky
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Uhol otvárania dvier	225 Stupeň
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Druh produktu	Šatňová skriňa

Vhodné výrobky

<https://www.hoffmann-group.com/SK/sk/hom/p/949021-2>

