

Garant**Vyvrtávacia tyč HSS, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 20/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260922 20/11
GTIN	4045197653451
Trieda položky	21T

Technický opis

Odsadenie stredu L ₃	13 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	23 mm
Dĺžka hlavy L ₁	32 mm
Držiak ISO-kód	AH20R STFCLR/L11
vhodná otočná rezná platnička	TC.. 1102..
Veľkosť doštičiek	11 mm
Celková dĺžka L	200 mm
Výška upínania L ₂	18 mm
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Ø stopky D _s	20 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	5xD
Rezný materiál	HSS
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7

269028 7

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500