

**Garant****Mini vyvrtávací tyč TK, pravé, Dĺžka vyloženia L1 / veľkosť doštičky d:  
64/8mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	270006 64/8
GTIN	64045197569
Trieda položky	21V

## Popis

### Prevedenie:

Stopka s tvrdokovu s nízkymi vibráciami, spájkovanou oceľovou hlavou a kaleným lôžkom doštičky.

- **Rezná doštička z tvrdokovu priskrutkovaná k čelnej časti, tvarový prenos sily cez čelné ozubenie.**
- **Jednoduchá výmena rezných doštičiek.**

### Upozornenie:

**Iba** na vnútorné sústruženie a zrážanie hrán!

## Technický opis

Veľkosť doštičiek	08 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	279815 11
Celková dĺžka L	130 mm
Výška upínania L <sub>2</sub>	11,5 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	12 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtávací tyč

**Príslušenstvo**

Upevňovacia skrutka Typ 11	279815 11
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500