

WEKEM®**Teflonová tesniaca páska, 12 m, Typ: COARSE****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	083319 COARSE
GTIN	4260205360033
Trieda položky	08G

Popis**Prevedenie:**

Tesniace prostriedky nahrádzajú konope, tesniace pásy a pasty, sú odolné voči plynom, kvapalinám, vzduchu, vode, olejom, uhľovodíkom a mnohým chemickým výrobkom. **Úplný povrchový kontakt** zabezpečuje **100%ige tesnosť**. Spätne otočenie alebo korekcie polohy pri montáži pred vytvrdzovaním sa kedykoľvek vykoná konvenčným nástrojom. Zvyšky tesniaceho prostriedku neupchajú filtre a ventily.

Použitie:

Teflonová tesniaca páska GRp sa môže použiť na: vzduch, vodu, plyn max. do 7 barov, propán, bután, amoniak, vodík, kyslík, rozpúšťadlá, kyseliny, lúhy, palivá, chladivá, paru v závislosti od média, potrubia a veľkosti závitú použiteľná do cca 170 barov (je potrebné vlastné odskúšanie).

Upozornenie:

Časti závitú sa pred aplikáciou tesniaceho prostriedku vyčistite univerzálnym čistiacim prostriedkom Č. 083391 a Č. 083392.

Technický opis

pre druh závitú	hrubý
Hrúbka	0,1 mm

Šírka	12 mm
Označenie výrobcu	GRp
Dĺžka	12 m
Teplota skladovania	20 °C
Farba	biela
Teplota Rozsah použitia	-240 - 260 °C
Odolnosť od dátumu výroby	60 Mesiac
Chemický podklad	polytetrafluóretylén (PTFE)
Vlastnosť	nehorlavá
Vlastnosť	nepraská
Vlastnosť	nelepí sa
Atribút Názov produktu	12 m
Druh produktu	Tesniaca páska