

**Garant****Mini vyvrtávací tyč TK, pravé, Dĺžka vyloženia L1 / veľkosť doštičky d:  
30/6mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	270006 30/6
GTIN	4045197560025
Trieda položky	21V

## Popis

### Prevedenie:

Stopka s tvrdokovu s nízkymi vibráciami, spájkovanou oceľovou hlavou a kaleným lôžkom doštičky.

- **Rezná doštička z tvrdokovu priskrutkovaná k čelnej časti, tvarový prenos sily cez čelné ozubenie.**
- **Jednoduchá výmena rezných doštičiek.**

## Technický opis

Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	30 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	279815 10
Veľkosť doštičiek	06 mm
Celková dĺžka L	90,5 mm
Výška upínania L <sub>2</sub>	11,5 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	12 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtávací tyč

## Príslušenstvo

Upevňovacia skrutka Typ 10	279815 10
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500	659957 500