

Garant**Mini vyvrtávací tyč TK, pravé, Dĺžka vyloženia L1 / veľkosť doštičky d:
50/6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	270006 50/6
GTIN	4045197560032
Trieda položky	21V

Popis**Prevedenie:**

Stopka s tvrdokovu s nízkymi vibráciami, spájkovanou oceľovou hlavou a kaleným lôžkom doštičky.

- **Rezná doštička z tvrdokovu priskrutkovaná k čelnej časti, tvarový prenos sily cez čelné ozubenie.**
- **Jednoduchá výmena rezných doštičiek.**

Upozornenie:

Iba na vnútorné sústruženie a zrážanie hrán!

Technický opis

Dĺžka hlavy L ₁	50 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	279815 10
Veľkosť doštičiek	06 mm
Celková dĺžka L	115 mm
Výška upínania L ₂	11,5 mm
Ø stopky D _s	12 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtávací tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Upevňovacia skrutka Typ 10	279815 10
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500