

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 16/11 mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260934 16/11
GTIN	4045197653543
Trieda položky	21T

Technický opis

Odsadenie stredu L ₃	11 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	20 mm
vhodná otočná rezná platnička	TC.. 1102..
Dĺžka hlavy L ₁	26,7 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
Držiak ISO-kód	A16Q STFCCR/L11
Celková dĺžka L	180 mm
Výška upínania L ₂	15 mm
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Ø stopky D _s	16 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7	269028 7
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500