



## Klieštinové upínacie trne ER Tvar AD, BT 30 A = 70, Pre veľkosť upínacej klieštiny ER: 40



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	302750 40
GTIN	4250122698029
Trieda položky	36E

### Popis

Prevedenie:

Brúsený vonkajší a vnútorný kužel. Všetky sopky brunované.

Použitie:

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v upínacích kliešťach podľa DIN 6499 typ A a B.

Rozsah balenia:

Vrátane upínacej matice ER.

Zvláštne príslušenstvo:

Upínacie kliešte ER č. 308881 – 309434, upínací kľúč ER č. 309680 – 309745 alebo č. 613300.

Ťažný čap (ŤČ) č. 308760 – 308802. upínací kľúč pre ŤČ č. 308820 – 308835.

Upozornenie:

Vhodná upínacia matica č. 309580 alebo č. 309610.

### Technický opis

Dĺžka výčnelku Rozmer A	70 mm
pre ER klieštiny	40
ER upínací kľúč	40
Náhradná upínacia matica ER	40
Rozsah upínania	3 - 26 mm
Vonkajší Ø D	63 mm

Ø upnutia D <sub>1</sub>	3-26 mm
Upínač	BT 30 A = 70
Norma upínača	JIS B6339
Norma upínača	ISO 7388-2
Tvar	AD
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 6,3 pri 20000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 µm
Stratégia obrábania	HSC
Druh produktu	Klieštínový upínací trň

## Príslušenstvo

Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 11	309040 11
Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 12	308990 12
ER upínací kľúč, pre klieštínové upínače ER: 40	309680 40
Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 14	308990 14
Klieština ER s utesnením, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 18	308992 18
Klieština ER s utesnením, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 22	308992 22
Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 10	308990 10
Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 20	309040 20
Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 16	308990 16
Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 6	309040 6
Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 5	308990 5
Klieština ER s utesnením, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 25	308992 25
Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 8	309040 8
Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 12	309040 12
Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 19	308990 19
Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 26	309040 26
Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 6	308990 6

Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 25	309040 25
Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 13	308990 13
Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 22	309040 22
Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 9	308990 9
Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 23	309040 23
Klieština ER s utesnením, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 12	308992 12
Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 11	308990 11
Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 7	308990 7
Klieština ER s utesnením, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 16	308992 16
Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 21	308990 21
Klieština ER s utesnením, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 14	308992 14
Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 4	308990 4
Ťažný čap 45° utesnený, s otvorom, Vhodné pre strmé kužele: 30	308765 30
Súprava upínacích klieštin ER 23dielna 4-26 mm, ER 40	309028
Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 14	309040 14
Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 8	308990 8
Ťažný čap 60° utesnený, s otvorom, Vhodné pre strmé kužele: 30	308785 30
Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 24	309040 24
Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 18	309040 18
Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 15	309040 15
Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 17	309040 17
Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 24	308990 24
Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 13	309040 13
Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 19	309040 19
Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 26	308990 26
Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 4	309040 4
Klieština ER s utesnením, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 8	308992 8
Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 21	309040 21

Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 25	308990 25
Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 23	308990 23
Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 17	308990 17
Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 10	309040 10
Klieština ER s utesnením, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 20	308992 20
Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 9	309040 9
Ťažný čap 45° utesnený, bez otvoru, Vhodné pre strmé kužele: 30	308760 30
Súprava upínacích klieštin ER 23dielna 4-26 mm, ER 40	309320
Klieština ER s utesnením, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 6	308992 6
Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 15	308990 15
Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 20	308990 20
Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 22	308990 22
Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 7	309040 7
Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 16	309040 16
Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 5	309040 5
Klieština ER s utesnením, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 10	308992 10
Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 18	308990 18