

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 12/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260935 12/11
GTIN	4045197653598
Trieda položky	21T

Technický opis

Minimálny priemer predvrtania D_{min}	16 mm
vhodná otočná rezná platnička	TC.. 1102..
Dĺžka hlavy L_1	26,5 mm
Odsadenie stredu L_3	9 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Držiak ISO-kód	A12L STFRCR/L11
Veľkosť doštičiek	11 mm
Celková dĺžka L	140 mm
Výška upínania L_2	11 mm
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Ø stopky D_s	12 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7

269028 7

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500