



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260931 20/11
GTIN	4960664541843
Trieda položky	25U

Technický opis

Minimálny priemer predvrtania D_{min}	22 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	269022 4
Veľkosť doštičiek	11 mm
Odsadenie stredu L_3	11,2 mm
vhodná otočná rezná platnička	TC.. 1102..
Držiak ISO-kód	A20R STLCL/L11
Celková dĺžka L	200 mm
Výška upínania L_2	19 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
\varnothing stopky D_s	20 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútorňá hrúbka zatočenia do	5xD
Norma	DIN 8024
Vnútorňé chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorňé
Druh produktu	Vyvrátavacia tyč

Príslušenstvo

	659906 500
Upínacia skrutka, Typ: 4	269022 4
Bit Precision pre Torx, 1/4 palca E 6,3, Profil Torx: TX8	674248 TX8